



RoHS

包装图




DESICCANT




PE BAG

No: 1




INNER BOX

No: 2



SHIPPING CARTON

No: 3



LABEL

No: 4



Notes:

1. INNER BOX SIZE: 215X175X150mm

2. SHIPPING CARTON SIZE: 370X230X175mm

Poles	Pcs /Bag	Bag/Inner Box	Inner Box /Shipping Carton	Quantity (PCS)
1*10	1000	10	2	20K

DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL
1		2		4	

GENERAL TOLERANCE	
.X	±0.30
.XX	±0.20
.XXX	±0.10
X°	±0.2°
视图	角
⊕	⊞




东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lvtiansheng	2016/08/26


PART NO.: 1271WV-10H-9TV01				
TITLE: 1.27mm WAFER Package				
UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
mm	1:1	1/1	A0	A-106



干燥剂




PE Ba




Inner Carton

透明胶

步骤三



步骤四



— Middle Carton

一、中箱标签

步骤五

包裝說明:

步驟1：將檢驗好之產品依包裝數量裝入PE袋中，並放入一包干燥劑，並將PE袋封好，貼上標籤。

步驟2: 將裝好產品的PE袋依包裝數量, 裝入小盒(袋/盒)并用透明膠四周封好。


步驟3: 將裝好產品且貼好標籤的PE袋裝入內箱并用透明膠四周封好, 貼上標籤。

步驟4: 將裝好產品的內箱套入中箱(一中箱裝四內箱),


步驟5: 將裝好產品的中箱用透明膠四周封好, 貼上標籤。

步驟6: 將裝好產品的中箱套入外箱(一外箱裝兩中箱)

步驟7: 用透明膠把外箱封好並在外箱上貼上標籤,再用
 包紮帶包紮好。



外箱标签



Outter Carton

外箱

步骤六

步骤七




UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
MM	1 : 1	1/1	A0	A-213

DATE _____

2016/08/26

RoHS


包装图



98PCS/条





胶塞



20条/扎




干燥剂



出货标签

封箱胶



PE袋

一.

1.将成品的一端对准管口，放入胶管中；待装够成品数量98PCS后用胶塞将管的两端封好。

2.将装好成品的胶管，每20条为一扎，用PE膜封好每扎胶管两端，用PE带装好，并放入干燥剂1PCS，贴上出货标签。

3.每扎20条，每箱12扎。98*20*12=23520PCS/箱（如图）

二.

1.将装好成品放入纸箱中

2.将剩余空间用缓冲材料填满。

3.确认数量并封好外箱。

4.外箱侧贴标签，字体为宋体，如图所示。

三.

包装材料：

胶管：635*13.8*4.2MM

外箱：660*208*150MM

PE袋：730MM*90MM*0.12MM

备注（REMARK）

1.外箱需贴标签，注明数量与实际所装数量一致。

2.箱子不得有破损，用胶带封好，切不可重压。

3.若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满。

PIN	每支管数量 PCS/管	每把装的数量 支/把	每把管数量 PCS/把	每箱装的数量 把/箱	每箱产品数量 PCS/箱
05	98	20	1960	12	23520

						GENERAL TOLERANCE		GYA Connectors 东莞市国亚电子有限公司 Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.				PART NO.: 1271FV-XX-LPV01-01				
						.X	±0.35					TITLE: 1.27mm Female connectors				
						.XX	±0.25									
						.XXX	±0.15									
						X°	±0.2°	APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE	UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL			Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lvtiansheng	2016/08/26	mm	1:1	1/1	A0	A-213

RoHS

包装图

PE 袋

干燥剂

15袋/小箱

2小箱

外箱

出货标签

封箱胶



- 一.
1. 将成品PE袋中, 待装够成品数量后(具体数量见下表), 放入1PCS干燥剂, 然后用封口机封口, 贴上出货标签.
 2. 将15袋成品放入小纸箱内, 放入完毕, 用封口胶封上.
 3. 每个外箱放2小箱, 放入完毕, 用封口胶封上, 贴标签.

- 二.
1. 将装好成品放入纸箱中
 2. 将剩余空间用缓冲材料填满.
 3. 确认数量并封好外箱.
 4. 外箱侧贴标签, 字体为宋体, 如图所示.

三.
包装材料:
小箱: 270*200*165MM
中箱: 425*290*190MM
PE袋: 220*180*0.09MM

- 备注 (REMARK)
1. 外箱需贴标签, 注明数量与实际所装数量一致.
 2. 箱子不得有破损, 用胶带封好, 切不可重压.
 3. 若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满.

Poles	Bag PCS	Inner Carton/Bag	Inner Carton/Outer Carton	CARTON/PCS
08	1000	15	2	30K
30	200	15	2	6K

DATE	REV	ECN NO.	DESCRIPTION	MODIFY	APPROVAL

GENERAL TOLERANCE	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X.*	±0.2°
视图	角



东莞市国亚电子有限公司
Dong Guan Guo Ya Connectors co., Ltd.

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
Yangzhengguo	Yangzhengyi	Lvtiansheng	2016/08/26

PART NO.: 1271FV-XXK-9TXXXX-02				
TITLE: 1.27mm Straight Female Header				
UNIT	SCALE	SHEET	REV	NUMBER
MM	1:1	1/1	A0	013